再生プラスチック容器 REPAIL ECO



医療廃棄物を確実に処理。そして限りある資源を大切に。



リペールエコの特徴

- ①100%リサイクル樹脂を使用した環境にやさしい商品です。
- ②耐貫通性・密閉性・耐衝撃性に優れ、感染性廃棄物を安全に収集・運搬できる容器です。
- ③使い易さとコストパフォーマンスに優れた容器です。
- ④3色のバイオハザードマークシールを貼ることにより、内容物の識別が簡単明快!
- ⑤東日本大震災の復興の為、義援金による支援を行っています。



REPAIL ECO 70

70

REPAIL ECO 20

RE-E20

REPAIL ECO 50

RE-E50

■サイズ:355×500×560H

■サイズ:245×355×370H

■サイズ:330×480×440H

専用ホルダー



【REPAIL ECO70用】

HL-E70



[REPAIL ECO20用]

HL-E20



[REPAIL ECO50用]

LU ESO

再生プラスチック容器 REPAIL ECO S/M/L ****

環境と安全を両立させた処理容器をご提案いたします。

REPAIL S20·M40·L50は再生樹脂が30% 使用されている環境に優しい医療廃棄物処理容器です。 ホルダーについてはREPAIL20·40·50用が使用可能です。





REPAIL L50 RESEARCH

REPAIL S20

REPAIL M40 REM40

■サイズ:310×430×550H

■サイズ:330×305×305H

■サイズ:310×475×360H

専用ホルダー



[REPAIL S20用]

HL-S20

REPAIL ECO SB20·MB40·LB50は再生樹脂が 100%使用されている環境に優しい医療廃棄物処理容器です。 ホルダーについてはREPAIL20·40·50用が使用可能です。





REPAIL ECO LB50 RELB50

■サイズ:310×430×550H

REPAIL ECO SB20

■サイズ:330×305×305H

REPAIL ECO MB40

■サイズ:310×475×360H

専用ホルダー





REPAIL ECO SG20・LG50は 再生樹脂が100%使用されている 環境に優しい医療廃棄物処理容器です。 ホルダーについてはREPAIL20・50用が 使用可能です。



REPAIL ECO SG20 RE-SG20

■サイズ:330×305×305H

REPAIL ECO LG50 RELG50

■サイズ:310×430×550H





[REPAIL S20用]

【REPAIL L50用】

段ボール容器

感染性廃棄物処理 メディカートンA式タイプ(テープ貼タイプ)

リサイクル原料を使用。環境にやさしい容器です。

各社のオーダーサイズで 生産可能です。



容量80Lクラス

- ■サイズ:460×420×455
- ■出荷単位:別途相談



容量60Lクラス

- ■サイズ:420×330×470
- ■出荷単位:別途相談



容量40Lクラス

- ■A式40
- ■サイズ:325×325×425
- ■出荷単位:別途相談



容量50Lクラス

- ■A式50
- ■サイズ:435×325×440
- ■出荷単位:別途相談



注射針用小型容器



シャープセイフ 容量7Lクラス

- ■サイズ:165×165×365
- ■出荷単位:50/箱
- ※OP/ブラケット・スタンド有り



シャープセイフ 容量4Lクラス

- ■サイズ:165×165×235
- ■出荷単位:50/箱
- ※OP/ブラケット・スタンド有り



シャープセイフ 容量2Lクラス

- ■サイズ:200×115×165
- ■出荷単位:50/箱
- ※固定器具10個入り
- ※OP/ブラケット・スタンド有り



シャープセイフ 容量0.6L

- ■サイズ:105×50×220
- ■出荷単位:100/箱
- ■材質:PP



シャープセイフ 容量0.2L

- ■サイズ:75×35×150
- ■出荷単位:100/箱
- ■材質:PP



セーフボックス 容量3Lクラス

- ■サイズ:117×251×167
- ■出荷単位:36個/箱
- ■材質:PP+ABS ※OP/スタンド有り



メディペールM-1 容量0.53Lクラス

- ■サイズ:98×92×154
- ■出荷単位:48個/箱
- ■評価格付:良★★YE06021
- ※OP/ブラケット有り



シャープスボックス 容量3Lクラス

- ■サイズ: 155×155×185
- ■出荷単位:30個/箱
- ■材質:PP
- ※OP/ブラケット有り



シャープスボックス 容量1Lクラス

- ■サイズ:110×110×135
- ■出荷単位:60個/箱
- ※OP/ブラケット有り

オリジナルホルダー ***

さまざまな医療現場に対応する医療廃棄物処理容器の オリジナルホルダーを販売しております。

機能1 標準装備

蓋オープンロック機能

※オープンロック機能無しも可能。

▶蓋をオープン状態で維持する事が可能。 ペダルの簡単操作で行えます。





ペダルを少し左にずらす操作でOK

機能2 標準装備

デタッチ機能

(プラスチック容器用ホルダーのみ付いています)

▶廃棄物が一杯になり、容器交換する際に蓋をホルダーから 外す時に効果があります。汚れた蓋の裏部分に触れる事なく、 ホルダーから外す事が出来ます。





デタッチ部分を指で引っ掛けて 蓋を手前に反転させてください

機能3

ダンパー機能

※ダンパーには、シリンダータイプと ロータリータイプの2種類があります。

▶蓋が閉まる時の音を無くす為の機能です。 医療現場での騒音防止が可能です。 また、静かに蓋が閉まる事により、 飛沫感染を予防する働きもあります。



機能4 標準装備

3点留めクリップ

▶3点の蓋止めクリップを装着する 事によって、蓋を確実に留めておく事が 可能です。



機能5

標準装備

壁ガード

壁際に設置する場合、 壁とホルダーの間を開ける事により 壁に傷を付ける事がなくなります。



※上記、各種機能の実用新案出願中

機能6

オプション装備について

▶ キャスター(2輪または4輪)を付ける事が出来ます。 キャスターを装着するとハンドルも当然、 必要となりますのでキャスター+ハンドルの 装備をオプションで付ける事が出来ます (有料となります)



2輪の場合:ホルダー 後方に付きます。

ハンドルの長さはオーダーできます。

プラスチック容器用ホルダー



REPAIL ECO50用

- ■サイズ:435×465×580 ■出荷単位:2台単位
- ※20·50·70L有り



EK50用 (E50·K#50兼用)

- ■サイズ:440×455×810
- ■出荷単位:2台単位



EK40用 (E40·K#40兼用)

- ■サイズ:488×470×765 ■出荷単位:2台単位
- EK20用

EK20用 (E20·K#20兼用)

- ■サイズ:342×465×765
- ■出荷単位:2台単位

段ボール容器用ホルダー

持ち運びに便利なハンドル付き。







メディカートンA式 フタ取り外しタイプ

■サイズ:370×665×720 ■出荷単位:2台単位



メディカートンA式 フタ固定タイプ

■サイズ:380×450×660 ■出荷単位:2台単位

段ボール容器プラスチック容器兼用ホルダー



取手付50L用

■サイズ:455×465×810 ■出荷単位:2台単位



取手付40L用

■サイズ:335×410×700 ■出荷単位:2台単位



容器サイズ可変式 SK-F

- ■サイズ:305~455×460~560 455~725
- ■出荷単位:1台単位